

RETÍCULA Y TABLA DE VOLUMEN PARA RODILLOS Y MANGAS DE CERÁMICA GRABADAS CON LÁSER

GRABACIÓN HEXAGONAL COBRACELL®

LINEATURA	
LPI	LPC
102	40
152	60
203	80
254	100
305	120
356	140
406	160
457	180
508	200
559	220
610	240
660	260
711	280
762	300
813	320
864	340
914	360
965	380
1016	400
1067	420
1118	440
1168	460
1219	480
1270	500
1321	520
1372	540
1422	560
1473	580
1524	600

CBC 60		
BCM		
15,0	20,0	26,0
9,5	13,0	19,0
7,0	10,0	14,0
6,0	8,5	10,0
4,7	7,1	9,0
4,0	5,8	7,7
3,5	5,2	6,8
3,1	4,7	5,9
2,8	4,3	5,5
2,5	3,8	5,0
2,3	3,4	4,5
2,0	3,0	4,0
2,0	2,9	3,6
1,9	2,6	3,4
1,7	2,5	3,2
1,5	2,3	3,0
1,5	2,2	2,8
1,4	2,1	2,6
1,4	2,0	2,6
1,4	2,0	2,4
1,3	1,8	2,3
1,2	1,7	2,1
1,2	1,6	1,9
1,1	1,6	1,9
1,1	1,5	1,8
1,0	1,4	1,7
1,0	1,4	1,7
1,0	1,3	1,6
0,9	1,3	1,5

CBC 70		
BCM		
23,0	23,0	31,0
15,0	17,0	20,0
12,0	12,5	16,0
9,2	11,0	12,0
7,7	8,5	10,0
6,6	7,0	8,7
5,8	6,2	7,5
5,1	5,7	6,8
4,6	5,1	6,1
4,1	4,6	5,5
3,6	4,1	5,0
3,3	3,6	4,7
3,0	3,4	4,3
2,8	3,2	4,0
2,6	3,0	3,8
2,4	2,8	3,6
2,4	2,7	3,4
2,2	2,5	3,1
2,2	2,4	2,9
2,2	2,4	2,7
1,9	2,3	2,6
1,7	2,1	2,5
1,6	1,9	2,3
1,5	1,9	2,3
1,5	1,8	2,2
1,5	1,7	2,2
1,4	1,7	2,0
1,3	1,6	1,9
1,3	1,5	1,8

CBC 75		
BCM		
29,0	34,0	40,0
19,0	23,0	27,0
14,0	15,0	20,0
11,0	14,0	16,0
10,0	12,0	13,0
7,9	9,0	11,4
6,9	7,8	9,9
6,1	6,9	9,0
5,7	6,4	8,1
5,1	5,8	7,5
4,6	5,2	6,8
4,3	4,9	6,3
4,0	4,6	5,7
3,7	4,2	5,3
3,5	4,0	4,8
3,3	3,8	4,4
3,1	3,5	4,2
2,9	3,3	4,0
2,7	3,1	3,8
2,6	2,9	3,5
2,4	2,7	3,2
2,3	2,6	3,0
2,2	2,5	3,0
2,1	2,4	2,9
2,1	2,4	2,8
2,0	2,3	2,7
2,0	2,3	2,6
1,9	2,2	2,5
1,9	2,1	2,4

- Los volúmenes suministrados tienen una tolerancia de fabricación de $\pm 5\%$;
- **CBC75** solo disponible en piezas con un diámetro superior a **90 mm**;
- Recomendamos especificar volúmenes **resaltados** para un mejor rendimiento;
- Se pueden desarrollar aplicaciones especiales con diferentes volúmenes bajo pedido.